

**DTE**®

La elección de millones  
de dentistas del mundo

# D600 LED

Ultrasonidos de Sobremesa

Agradable & Eficiente



Salida de potencia inteligente  
*Experimenta un tratamiento sin dolor*

Ultrasonidos de sobremesa

## D600 LED

- 18 patentes de invención
- 116 patentes nacionales
- 28 años de investigación en ultrasonidos de sobremesa

### Pieza de mano de alta calidad


La carcasa de la pieza de mano está fabricada con plástico especial importado de Estados Unidos, que puede ser autoclavado a altas temperaturas y presiones sin agrietarse ni deformarse.

Utiliza la última técnica de sellado de piezas de mano, ofreciendo fiabilidad y durabilidad. Diseño ergonómico, para un uso más cómodo.


### Conducción por onda sinusoidal

Evita la estimulación provocada por la salida instantánea de corriente. Proporciona un tratamiento cómodo para los pacientes. Ofrece una experiencia de escalado suave.

Salida de potencia suave con onda sinusoidal del D600 LED.



Salida de potencia rectangular de ultrasonidos de otras marcas.



### Puntas de configuración estándar

PD1 PD3 PD4 ED1 ED6 ED5 GD30 PD3D PD4D

### Puntas de configuración alta (equipado con dos de cada punta)

PD1 PD3 PD4 ED1 ED6 ED4 ED5 GD30 PD3D PD4D



### Sistema táctil inteligente

- Pantalla de panel de control clara.
- Control táctil ultrasensible.
- Diseño impermeable.



### Sistema automático de suministro de agua

Se pueden utilizar soluciones como hipoclorito de sodio, clorhexidina, peróxido de hidrógeno y solución salina. Fácil cambio de agua; el diseño de doble conducto elimina pasos innecesarios. La marca clara de 50 ml facilita la preparación de soluciones.




### Pieza de mano LED desmontable

La pieza de mano con LED utiliza la última técnica de sellado y puede ser autoclavable. Los pacientes se sienten más cómodos durante el tratamiento.



Visión clara

D600 con luz LED



Visión borrosa

D600 sin luz

## Escalado supragingival



GD4

GD5

GD6

GD12

## Mantenimiento de implantes



PD90

## Escalado subgingival



PD1

PD3

PD4

PD3D

PD7


PD12

PD2R

PD2L

## Tratamiento de conductos

### Escalado endodóntico



ED1

ED2

Para la eliminación de calcificación y rellenos defectuosos en el conducto



ED3D

Para la eliminación de calcificación en el orificio del conducto y en el tercio superior del conducto



ED4D

### Retratamiento de conductos Extracción de cuerpos extraños



ED6 ED7

Material especial (ED6, ED7). Delgado, flexible, con buena conductividad para ultrasonido.

Para la extracción de cuerpos extraños en el tercio inferior del conducto

Para la extracción de cuerpos extraños en el tercio del conducto

Para la extracción de cuerpos extraños y fracturas de instrumentos rotos (acero inoxidable)



ED14

ED15

Para la eliminación de rellenos del conducto e instrumentos rotos (acero inoxidable)

### Localizar el orificio del conducto radicular



ED12D

Cabeza recubierta de diamante. Localiza el orificio del conducto radicular con seguridad, precisión y eficiencia.

## Preparación de la cavidad



GD30

Para la preparación entre fosas y fisuras



GD31

Para la preparación de cavidades mesiooclusales



GD32

Para la preparación de cavidades distales



GD30

GD31

GD32

SBD1

SBD2

SBD3



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech  
Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China

Importador mayorista Woodpecker / DTE  
para España y Portugal

**RUMAR Cedeira S.L.**

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid  
Tlfno.: 91 849 01 04

Tlfmo. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

**¡Siempre en Stock! Entrega en 24 horas.**  
**Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa**

Su distribuidor de confianza:

**RUMAR**  
mayorista dental