


WJ-11L

Precisión en Movimiento, Excelencia que Perdura



Tecnología y Función

Tamaño de la cabeza Ángulo
Ø 8.2 x H 13.6 mm Cabeza a 90°



Rodamientos de alta precisión

Equipado con rodamientos alemanes Myonic; la amplitud de oscilación es menor a 0.01 mm, asegurando una operación precisa y estable

Probado bajo una velocidad de entrada del motor de 4000 rpm para medir la amplitud de oscilación del núcleo

Iluminación LED eficiente

El contra-ángulo cuenta con iluminación LED por fibra óptica, ofreciendo una iluminación uniforme y un campo de visión claro para procedimientos más precisos y eficientes



La visión clara comienza desde arriba

El diseño compacto de la cabeza mejora la visibilidad intraoral para un tratamiento más preciso



Equipos de procesamiento avanzado

Máquinas de alta precisión de 9 y 7 ejes provenientes de Suiza y Japón aseguran una gran exactitud y estabilidad en la fabricación de la pieza de mano



Cuerpo ligero, manejo seguro

Fabricado con una carcasa de aleación de cobre de alta calidad, ofrece una sensación bien equilibrada y una resistencia estructural excepcional. Esto asegura un control estable y un rendimiento confiable durante los procedimientos de pulido y restauración



Recubrimiento de titanio al vacío

Resistencia excepcional al desgaste con un acabado metálico de calidad superior, diseñado para un rendimiento duradero y un control refinado



Baja excentricidad de la fresa para mayor estabilidad

La ingeniería de precisión minimiza la excentricidad (desviación) de la fresa, asegurando una mejor estabilidad del dispositivo y precisión operativa



Diseño de canal de agua interno

Elimina la molestia de los tubos externos: el canal de agua integrado asegura un pulido más fluido con control de encendido/apagado instantáneo y sin necesidad de instalaciones adicionales

Diseño modular desmontable para un mantenimiento eficiente

Su innovadora estructura modular permite un rápido desmontaje y reemplazo, mejorando enormemente la eficiencia del mantenimiento y reduciendo los costos de reparación









Tabla de Repuestos

WJ-11L 1:1

Descripción	Producto
Rotor	
Transmisión	
Engranajes	
Tapa trasera	
Kit de herramientas de reparación	



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China



Impotador mayorista Woodpecker / DTE para España y Portugal

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid

Tlfno.: 91 849 01 04

Tlfno. móvil / WhatsApp: +34 626 327 863

RUMAR garantiza el servicio postventa de este producto a través de los distribuidores / servicios técnicos colaboradores.

¡Siempre en stock! Entrega en 24 horas