

DTE®

LED.H ORTHO

UN TOQUE Y LISTO, TODO POR ORTHO



EC REP

Wellkang Ltd (www.CE-Marking.eu)
29 Harley St., LONDON, W1G 9QR, UK

All rights of modifying the product are reserved to the manufacturer without further notice. The pictures are only for reference. The final interpretation rights belong to GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. The industrial design, inner structure, etc. have claimed for several patents by WOODPECKER, any copy or fake product must take legal responsibilities.

FDA CE



• Certified Management System
• EN ISO 9001
• EN ISO 13485

LED. HI ESPECIALISTA EN ORTODONCIA

Ortodoncia rápida 3 Segundos de curado

Intensidad luminosa: 1.800 mW/cm², solo 3 segundos para solidificar el soporte.

Guía de luz biselada

Permite acceder fácilmente a cualquier parte de los dientes y puede proyectar la luz verticalmente en cualquier ángulo; resulta especialmente adecuado para los dientes posteriores.


Tiempo de trabajo ininterrumpido

Carcasa totalmente metálica para un sistema de refrigeración inteligente, que evita el sobrecalentamiento tras un uso prolongado



LUZ CONSTANTE

Luz constante (mill/cm²)



Las pruebas han demostrado que una lámpara de polimerización sin intensidad de luz constante provocará una solidificación incompleta en la parte inferior de la resina cuando la potencia descienda hasta aproximadamente el 60 %.

Emisión de luz constante. El efecto de solidificación no se verá afectado por el consumo de la energía restante.

En la mayoría de las lámparas de fotopolimerización del mercado, la intensidad de la luz disminuye claramente a medida que se consume la energía restante.



CUBIERTA DE LUZ



la pantalla **DTE** está fabricada con materiales de primera calidad, que protegen contra los daños causados por la luz azul.

Los estudios demuestran que la luz azul puede provocar degeneración macular en la retina y los ojos.

FIBRA ÓPTICA

Se puede esterilizar en autoclave a una temperatura de 135 °C y una presión de 0,22 MPa, lo que evita eficazmente la infección cruzada.



BATERÍA



DTE batería de litio con certificación CB, más fiable, sin riesgo de explosión.

Las baterías que se comercializan sin un sistema adecuado de gestión de la carga pueden provocar fácilmente una explosión a altas temperaturas, y su calidad no está garantizada.

Las baterías fabricadas por fabricantes desconocidos pueden provocar fácilmente accidentes relacionados con la seguridad. Visite la página web oficial de Woodpecker (www.glwoodpecker.com), haga clic en el vídeo y vea la prueba de alta temperatura de la batería.

Recambios para lámparas de polimerización



Fibra óptica biselada

- Es fácil llegar a cualquier parte de los dientes.
- Puede emitir luz verticalmente en cualquier ángulo.
- Resolver el problema de la baja intensidad luminosa cuando se irradia verticalmente con fibra óptica antigua.
- La intensidad luminosa es un 40 % mayor que la de la fibra óptica antigua en determinados puntos cuando se irradia verticalmente.



Fibra óptica

Opcional en blanco y negro se puede esterilizar en autoclave a alta temperatura y alta presión

1# Dimensiones: Ø8mm. Ø8mm / Ø5mm

2# Dimensiones: Ø8mm

1# Aplicable a:

LED.B, LED.C, LED.D, LED.F, LED.G

2# Aplicable a: LED.H



Fuente de alimentación

Consumo de energía:

AC 100V-240V 50/60Hz

Potencia de salida/corriente:

DC5.0V / 1.0A

Aplicable a:

LED.B, LED.C, LED.D, LED.F, LED.H



Batería

① :Batería

Tensión de la batería 3.7V

Aplicable a: LED.C

④ :Batería

Tensión de la batería 3.7V

Aplicable a: LED.H

① :Batería

Tensión de la batería 3.7V

Aplicable a: LED.D

⑤ :Batería

Tensión de la batería 3.7V

Aplicable a: LED.B

③ :Batería

Tensión de la batería 3.7V

Aplicable a: LED.F



1#

2#

3#

Cubierta de luz



Medidor de luz



Fibra blanqueadora para LED.F



lámpara LED 3W, 5W



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P. R. China



RUMAR
mayorista dental

Importador mayorista Woodpecker / DTE en España y Portugal.

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Colfin 11, Bajo A, 28430, Alpedrete, Madrid

Tlfno: 91 849 01 04

Tlfno. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

RUMAR garantiza el servicio postventa de este producto a través de los distribuidores / servicios técnicos colaboradores.

¡Siempre en stock! Entrega en 24 horas